



TECHNICKÝ LIST

Produkt	ŠELAKOVÁ POLITURA HNĚDÁ
Typ	Šupinkový šelak rozpuštěný v průmyslovém alkoholu.
Použití	Použití pro leštění. Vhodná pro světlé i tmavé odstíny dřeva pro dosažení světle hnědého až středně hnědého odstínu.
Vlastnosti	Při správné aplikaci vytváří vysoký lesk. Alkohol se odpařuje velmi rychle a na povrchu zanechává film šelaku.
Příprava povrchu	Dřevo musí být čisté a hladké. Pokud je dřevo pórovité, použijte Plnič pórů dřeva Rustins . Nábytek před renovací očistěte lakovým benzínem a jemnou ocelovou vlnou a odstraňte mastnotu a vosk.
Aplikace	Aplikujte gumou vytvořené z kusu bavlněné látky zabalené v bavlněné nebo lněné látce o velikosti kapesníku. Nalijte leštidlo na gumu a vymačkejte přebytek, naneste kapku lněného oleje na gumu a pracujte v kruhu osmi pohybů. Pro aplikaci před voskováním, naneste štětcem nebo hadříkem.
Počet vrstev	Aplikujte tolik vrstev, kolik je třeba pro vytvoření dostatečné vrstvy šelaku. Aplikujte 2 hojné vrstvy pro povrchovou úpravu dřeva před voskováním.
Doba schnutí	Zanechte 24 hod vytvrdnout po posledním nátěru.
Aplikace další vrstvy	4 – 6 hod.
Aplikační teplota	Použití v teplém, suchém prostředí, ideálně 15 až 25 ° C.
Spotřeba	1 L na 13 – 15 m ² / vrstva.
Údržba	Otřete vlhkým hadříkem. Mastné nebo znečištěné povrchy očistěte jemným čisticím prostředkem bez abraziv. Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků. Lešticí vosky mohou být použity.
Kompatibilita	Dřevo může být barveno Mořidlem na dřevo Rustins před aplikací Šelakové politury hnědé Rustins .
Usazeniny	PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROTŘEPEJTE.
Skladování/ Expirace	Trvanlivost po mnoho let, pokud je produkt uchováván v originálním balení v uzavřené obalu a na suchém a chladném místě.
Zdraví a bezpečnost	Vysoce hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení- Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. V případě nehody, nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání nebo www.rustins.cz
Čištění	Zařízení, zatímco ještě vlhké, očistěte pomocí Denaturovaný líh Rustins .
Balení	125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 4 L